AC2005


AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5205

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 felt til markering

Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 235
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 4
Indgange		
Antal digitale indgange		4
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	20...30
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	200
Indgangsstrøm High	[mA]	> 5
Indgangsstrøm Low	[mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja
Udgange		
Elektrisk design		AS-i

AC2005

AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Omgivende forhold						
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85				
Kapslingsklasse		IP 67				
Godkendelser / Tests						
EMC		EN 50295				
AS-i parametre						
AS-i profil		S-0.0				
AS-i I/O konfiguration	[hex]	0				
AS-i ID kode	[hex]	0				
AS-i certifikat		01302				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		Hunstik	I-1	I-2	I-3	I-4
		ben	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaniske data						
Monteringsmetode		AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul stik				
Materiale		PBT				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift	LED, grøn			
		Funktion	LED, gul			
Bemærkning						
Emballage-enheder		1 stk.				

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:

Stik: M12; kodning: A



	Indgange
1	Forsyningsspænding sensor L+
2+4	Dataindgang internt forbundet
3	Forsyningsspænding sensor L-