


AS-Interface oplyst trykknop modul

Moduloberteil aktiv,

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2018

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 felt til markering
- 2 Tast / LED grøn
- 3 Tast / LED rød



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 55

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametre

AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O konfiguration	[hex]	3			
AS-i ID kode	[hex]	F			
Konfiguration af databits					
	databit	D0	D1	D2	D3
	Tast	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1

**AS-Interface oplyst trykknop modul**

Moduloberteil aktiv,

Mekaniske data	
Monteringsmetode	AS-i interface til FK- eller PG-underdele
Materiale	PBT
Bemærkning	
Bemærkning	Tasterne (EAO type 84) giver beskyttelse mod utilsigtet berøring. Huse og knapper kan forsynes med etiket.
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:	