


AS-Interface oplyst trykknop modul

Moduloberteil aktiv,

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 felt til markering
- 2 Tast / LED blå
- 3 Tast / LED blå



Elektriske Data					
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC			
Strømforbrug	[mA]	< 55			
Udgange					
Elektrisk design		AS-i			
Omgivende forhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60			
Kapslingsklasse		IP 67			
Godkendelser / Tests					
EMC		EN 50295			
AS-i parametre					
AS-i profil		S-3.F			
AS-i I/O konfiguration	[hex]	3			
AS-i ID kode	[hex]	F			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	Tast	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1
Mekaniske data					
Monteringsmetode		AS-i interface til FK- eller PG-underdele			
Materiale		PBT			



AS-Interface opløst trykknop modul

Moduloberteil aktiv,

Bemærkning

Bemærkning

Tasterne (EAO type 84) giver beskyttelse mod utilsigtet berøring.

Huse og knapper kan forsynes med etiket.

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG: