


AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5208

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 felt til markering



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 35
Max strømbelastning total	[A]	2
Integreret "Watchdog"		nej

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 4
-------------------------	---------------------------

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Antal digitale udgange	4
Strømkreds	PNP
Spændingsområde DC	[V] 24; (til PELV; via M12 stikforbindelse)
Max strømbelastning pr. udgang	[mA] 1000; (DC-12)
Kortslutningssikret	ja
Galvanisk adskilt	ja


Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C] -25...85
Kapslingsklasse	IP 67



AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Godkendelser / Tests					
EMC		EN 50295			
AS-i parametre					
AS-i profil		S-8.0			
AS-i I/O konfiguration [hex]		8			
AS-i ID kode [hex]		0			
AS-i certifikat		04301			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	Hunstik	O-1	O-2	O-3	O-4
	ben	4	4	4	4
Mekaniske data					
Monteringsmetode		AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul stik			
Materiale		PBT			
Display / Betjeningsenhed					
Display	Drift			LED, grøn	
	Funktion			LED, gul	
Bemærkning					
Emballage-enheder		1 stk.			
Elektrisk tilslutning					
Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:					
Stik: M12; kodning: A					
Stik: M12; kodning: A					
					
1	ekstern spænding +				
3	ekstern spænding -				