


AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5215

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 felt til markering



Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 235

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4
-------------------------	----------------------------

Indgange

Antal digitale indgange	4; (2 x 2)
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20...30
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	200
Indgangsstrøm High [mA]	> 5
Indgangsstrøm Low [mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal [V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------



AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 2x2E 200m

Omgivende forhold						
Omgivelsestemperatur		[°C]		-25...85		
Kapslingsklasse		IP 67				
Godkendelser / Tests						
EMC		EN 50295				
AS-i parametre						
AS-i profil		S-0.1				
AS-i I/O konfiguration		[hex]		0		
AS-i ID kode		[hex]		1		
AS-i certifikat		01302				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		Hunstik	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		ben	4	2	4	2
Mekaniske data						
Monteringsmetode		AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul stik				
Materiale		PBT				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		Funktion		LED, gul		
Bemærkning						
Emballage-enheder		1 stk.				
Elektrisk tilslutning						
Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:						
Stik: M12; kodning: A						
