AC2026


AS-Interface oplyst trykknap modul

EMS Module 2BI 2LO

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2086

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 felt til markering
2 Tast / LED
3 Tast / LED

Applikation		
Applikation		Felt installation
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	55
Indgange		
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
AS-i parametre		
AS-i version		2.1
Udvidet adressering		nej
AS-i master profil		M2; M3; M4

AC2026

AS-Interface oplyst trykknap modul

EMS Module 2BI 2LO

AS-i profil		S-3.F.F				
AS-i I/O konfiguration	[hex]	3				
AS-i ID kode	[hex]	F.F				
AS-i certifikat		04801				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		Tast	2	1	-	-
		LED	-	-	2	1
Mekaniske data						
Vægt	[g]	100,6				
Monteringsmetode		AS-i interface til FK- eller PG-underdele				
Materiale		PBT				
Display / Betjeningsenhed						
Display		trykknap	2 x LED, hvid			
Tilbehør						
Leverings omfang		afdæknings støtte: 2				
		farve indsats: 2, rød				
		2, grøn				
		2, gul				
		2, blå				
		2, hvid				
Bemærkning						
Bemærkning		Tasterne (EAO type 84) giver beskyttelse mod utilsigtet berøring.				
		Huse og knapper kan forsynes med etiket.				
Emballage-enheder		1 stk.				
Elektrisk tilslutning						
Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:						