




AS-Interface universal modul

EMS/Module/4DI/CCT



1 felt til markering



Applikation		
Applikation		Felt installation
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	200
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 4
Indgange		
Antal digitale indgange		4
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	20...30
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	160
Indgangsstrøm High	[mA]	> 5
Indgangsstrøm Low	[mA]	< 3
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65



AS-Interface universal modul

EMS/Module/4DI/CCT

Godkendelser / Tests						
EMC		EN 50295				
AS-i parametre						
AS-i master profil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.0.F				
AS-i I/O konfiguration [hex]		0				
AS-i ID kode [hex]		0.F				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		tildeling	I-1	I-2	I-3	I-4
Mekaniske data						
Vægt [g]		182				
Monteringsmetode		AS-i interface til FK- eller PG-underdele				
Materiale		PA 6-GF30; rustfri stål (1.4305 / 303)				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		fejl		LED, rød		
		Funktion		LED, gul		
Elektrisk tilslutning						
Modul tilslutning		Fladkabel				
Bemærkning						
Emballage-enheder		1 stk.				
Elektrisk tilslutning						
bur-trækfjederterminaler:						
Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:						