


Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2035

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 felt til markering



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 60
Max strømbelastning total	[A]	4
Integreret "Watchdog"		ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 4
-------------------------	---------------------------

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Antal digitale udgange	4
Strømkreds	PNP
Spændingsområde DC	[V] 24; (til PELV)
Max strømbelastning pr. udgang	[mA] 1000
Kortslutningssikret	ja
Galvanisk adskilt	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C] -25...60
Kapslingsklasse	IP 65



AS-Interface universal modul

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Godkendelser / Tests						
EMC	EN 50295					
AS-i parametre						
AS-i profil	S-8.0					
AS-i I/O konfiguration [hex]	8					
AS-i ID kode [hex]	0					
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3	
	Betegnelse	O-1	O-2	O-3	O-4	
Placering af parameterbits	Parameter bit	Funktion				
	P0	watchdog for alle udgange	:	aktiveret	* /	deaktiveret
	P1	ikke anvendt				
	P2	ikke anvendt				
	P3	ikke anvendt				
Mekaniske data						
Monteringsmetode	AS-i interface til FK-E eller PG-underdelen					
Materiale	PA 6-GF30; rustfri stål (1.4305 / 303)					
Display / Betjeningsenhed						
Display	Drift	LED, grøn				
	Funktion	LED, gul				
Bemærkning						
Emballage-enheder	1 stk.					
Elektrisk tilslutning						
bur-trækfjederterminaler:						
Kontaktstifter til modulunderdel, FK-E / PG:						