




AS-Interface CompactLine modul

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5224
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 felt til markering
- 2 MOVISWITCH-Port I2/O3



Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	135
Max strømbelastning total	[A]	0,09
Integreret "Watchdog"		ja
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2
Indgange		
Antal digitale indgange		2
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	20...30
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	90
Indgangsstrøm High	[mA]	> 5



AS-Interface CompactLine modul

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Indgangsstrøm Low	[mA]	< 1,5			
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 10			
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja			
Udgange					
Elektrisk design		AS-i			
Antal digitale udgange		2			
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	90			
Kortslutningssikret		ja			
Galvanisk adskilt		nej			
Omgivende forhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85			
Kapslingsklasse		IP 67			
Godkendelser / Tests					
EMC		EN 50295			
AS-i parametre					
AS-i profil		S-3.F			
AS-i I/O konfiguration	[hex]	3			
AS-i ID kode	[hex]	F			
AS-i certifikat		04201			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	Hunstik	IN1	IN2	IN2	OUT4
	ben	2+4	4	2	4
Mekaniske data					
Monteringsmetode		AS-i interface til FK- eller PG-underdele			
Materiale		PBT			
Display / Betjeningsenhed					
Display	Drift			LED, grøn	
	Funktion			LED, gul	
Bemærkning					
Bemærkning	Moduloverdelen med MOVISWITCH port bruges som interface til SEW-drev				
	Porten på stik 2 indeholder en kombineret ud- og indgang for at styre motoren ON og OFF				
	Feedback i tilfælde af overbelastning.				
Emballage-enheder	Desuden kan der anvendes en ekstra indgang på hunstik 1 og en udgang på hunstik 4.				
	1 stk.				

**AS-Interface CompactLine modul**

MoviswitchModule 2DI/2DO T M12

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:

Stik: M12; kodning: A

Stik: M12; kodning: A



1	Strømforsyning L+
2	Switch udgang 3 frigivelse (tilladelse til opstart)
3	Strømforsyning L- IN2 (IN2 / OUT 3)
4	Dataindgang 2 klar Indgange
1	Forsyningsspænding sensor L+
2+4	Dataindgang internt forbundet
3	Forsyningsspænding sensor L-