


Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2041

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 Slangetilslutning Ø 8 mm
2 felt til markering



Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 170
Ekstra strømforsyning [V]	18...30 DC
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4; Antal pneumatiske udgange: 2
-------------------------	--

Indgange

Antal digitale indgange	4; (2 x 2)
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20...30
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	100
Indgangsstrøm High [mA]	> 3
Indgangsstrøm Low [mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal [V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja



AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Udgange						
Elektrisk design		AS-i				
Antal pneumatiske udgange		2				
Omgivende forhold						
Omgivelsestemperatur		[°C]0...55				
Bemærk omgivelsestemperatur		med speciel trykluftbehandling: < 0 °C				
Kapslingsklasse		IP 67				
Godkendelser / Tests						
EMC		EN 50295				
AS-i parametre						
AS-i profil		S-7.F				
AS-i I/O konfiguration		[hex]7				
AS-i ID kode		[hex]F				
AS-i certifikat		20101				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		Hunstik	I-1/2	I-1/2	I-3/4 + O-3	I-3/4 + O-4
		ben	4	2	4	4
Mekaniske data						
Monteringsmetode		skrue montage				
Materiale		Kapsling: PBT; metaldele: rustfri stål (1.4305 / 303); pakning: FKM				
Pneumatisk system		2 x 3/2-vejs sædeventiler				
Operationelt trykområde		[bar]2...8				
Operationelt trykområde		[MPa]0,2...0,8				
Bemærk om arbejds trykområde		inkl. mulige tryk-spidser				
Luftmængde ved 6/5 bar		[l/min]350				
Luftmængde ved 6/0 bar		[l/min]550				
Trykluft-kvalitet		filtreret (5µm); olieret (ISO-VG10) eller ikke olieret				
Slange fittings		Legris LF 3000/8				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		Funktion		LED, gul		
Tilbehør						
Tilbehør (valgfri)		Lyddæmper:, E75232				
Bemærkning						
Bemærkning		Venligst se bemærkningerne om trykluft og EMC/ESD under "Downloads"				
Emballage-enheder		1 stk.				




AS-Interface AirBox

AirBox 2x2DI 2PO M12 V2A

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK-E / PG:

Stik: M12; kodning: A



	Indgange
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	Dataindgang I2/I4
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang I1/I3