


AC2057



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 V2A



- 1 felt til markering
2 Slangetilslutning Ø 8 mm
3 Skrue, håndbetjent



Applikation	
Applikation	Felt installation
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	165
Integreret "Watchdog"	ja
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal pneumatiske udgange: 1
Indgange	
Antal digitale indgange	2
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20...30
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	100
Indgangsstrøm High [mA]	> 3



AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 V2A

Indgangsstrøm Low	[mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja

Udgange

Antal pneumatiske udgange	1; (pneumatisk NO/NC valgbar output ; monostabil)
Aktuator forsyning udgange	AS-i

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...55
Bemærk omgivelsestemperatur		med speciel trykluftbehandling: < 0 °C
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametre

Udvidet adressering	nej				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O konfiguration [hex]	3				
AS-i ID kode [hex]	F				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	Indgange / Udgange	I-1	I-2	O-3	ikke anvendt

Mekaniske data

Vægt	[g]	249,85
Monteringsmetode		skrue montage
Materiale		Kapsling: PBT; metaldele: rustfri stål (1.4305 / 303); pakning: FKM
Pneumatisk system		1 x 4/2-vejs sædeventil
Operationelt trykområde	[bar]	3...8
Operationelt trykområde	[MPa]	0,3...0,8
Bemærk om arbejds trykområde		inkl. mulige tryk-spidser
Luftmængde ved 6/5 bar	[l/min]	500
Luftmængde ved 6/0 bar	[l/min]	700
Trykluft-kvalitet		filtreret (5µm); olieret (ISO-VG10) eller ikke olieret
Slange fittings		Legrif LF 3000/8
Udluftning		Afluftning igennem slange koblinger

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn
	Funktion	LED, gul

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	Lyddæmper:, E75232
--------------------	--------------------

Bemærkning

Bemærkning	Venligst se bemærkningerne om trykluft og EMC/ESD under "Downloads"
Emballage-enheder	1 stk.




AS-Interface AirBox

AirBox 2DI 1PO M12 V2A

Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:

Tilslutning



	input
	Hunstik I-1/2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	Dataindgang 2
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 1
5	ikke anvendt
	Hunstik I-2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 2
5	ikke anvendt