




AS-Interface oplyst trykknop modul

EMS-Module 2BI 2LO

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2398  
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 felt til markering
- 2 LED
- 3 Tast 2 normally open / grøn
- 4 Tast 1 normally closed / rød



| Applikation                    |          |                   |
|--------------------------------|----------|-------------------|
| Applikation                    |          | Felt installation |
| Elektriske Data                |          |                   |
| Driftspænding                  | [V]      | 26,5...31,6 DC    |
| Max. strømforbrug fra AS-i     | [mA]     | 55                |
| Indgange                       |          |                   |
| Sensorforsyning til indgangene |          | AS-i              |
| Omgivende forhold              |          |                   |
| Omgivelsestemperatur           | [°C]     | -25...60          |
| Lagringstemperatur             | [°C]     | -40...85          |
| Kapslingsklasse                |          | IP 67             |
| Godkendelser / Tests           |          |                   |
| EMC                            | EN 50295 |                   |
| AS-i parametre                 |          |                   |
| AS-i version                   |          | 2.1               |



## AS-Interface oplyst trykknop modul

EMS-Module 2BI 2LO

|                              |            |    |    |    |    |
|------------------------------|------------|----|----|----|----|
| Udvidet adressering          | ja         |    |    |    |    |
| AS-i master profil           | M2; M3; M4 |    |    |    |    |
| AS-i profil                  | S-B.A.E    |    |    |    |    |
| AS-i I/O konfiguration [hex] | B          |    |    |    |    |
| AS-i ID kode [hex]           | A.E        |    |    |    |    |
| AS-i certifikat              | 49203      |    |    |    |    |
| Konfiguration af databits    | databit    | D0 | D1 | D2 | D3 |
|                              | LED        | 1  | 2  | -  | -  |
|                              | Tast       | -  | -  | 1  | 2  |

## Mekaniske data

|                  |                                           |  |  |  |  |
|------------------|-------------------------------------------|--|--|--|--|
| Vægt [g]         | 97                                        |  |  |  |  |
| Monteringsmetode | AS-i interface til FK- eller PG-underdele |  |  |  |  |
| Materiale        | PBT                                       |  |  |  |  |

## Display / Betjeningsenhed

|         |       |           |  |  |  |
|---------|-------|-----------|--|--|--|
| Display | Drift | LED, grøn |  |  |  |
|         | fejl  | LED, rød  |  |  |  |

## Tilbehør

|                    |                          |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Tilbehør (valgfri) | Hætte-aftrækker:, E70206 |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------|--|--|--|--|

## Bemærkning

|                   |                                                                   |  |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Bemærkning        | Tasterne (EAO type 84) giver beskyttelse mod utilsigtet berøring. |  |  |  |  |
|                   | Huse og knapper kan forsynes med etiket.                          |  |  |  |  |
| Emballage-enheder | 1 stk.                                                            |  |  |  |  |

## Elektrisk tilslutning

Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG: