


AS-i interface moduler til tavlebrug

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 adresserings hunstik



Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 235
Max strømbelastning total [A]	4
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	4; (bi-direktionel)
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20...30
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	200
Indgangsstrøm High [mA]	> 5
Indgangsstrøm Low [mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal [V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Antal digitale udgange	4



AS-i interface moduler til tavlebrug

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Strømkreds		PNP
Spændingsområde DC	[V]	10...30; (til PELV)
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	1000
Kortslutningssikret		ja
Galvanisk adskilt		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 00; IP 20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i parametre

AS-i profil		S-7.0
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	0
AS-i certifikat		05001

Mekaniske data

Monteringsmetode		DIN-skinne montering
Materiale		PA; PVC

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	LED, gul
	Drift	LED, grøn

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler:

Tilslutning

