


AS-i interface moduler til tavlebrug

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2257

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 adresserings hunstik



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 235
Max strømbelastning total	[A]	6
Integreret "Watchdog"		ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 4
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	4; (bi-direktionel)
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning	[V] 20...30
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA] 200
Indgangsstrøm High	[mA] > 5
Indgangsstrøm Low	[mA] < 1,5
Koblingsniveau høj signal	[V] > 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja



AS-i interface moduler til tavlebrug

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Udgange		
Elektrisk design	AS-i	
Antal digitale udgange	4	
Strømkreds	PNP	
Spændingsområde DC [V]	10...30; (til PELV)	
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	2000	
Kortslutningssikret	ja	
Galvanisk adskilt	ja	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80	
Kapslingsklasse	IP 20	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
AS-i parametre		
AS-i profil	S-7.0	
AS-i I/O konfiguration [hex]	7	
AS-i ID kode [hex]	0	
AS-i certifikat	05001	
Mekaniske data		
Monteringsmetode	DIN-skinne montering	
Materiale	PA; PVC	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	LED, gul
	Drift	LED, grøn
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Tilslutning		

