


AS-Interface repeater

SmartLine25 AS-i Repeater

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 COMBICON stik med skrueterminaler valgfri



Applikation

Applikation forlængelse af AS-i netværk med 100 m

Elektriske Data

Nominel spænding DC [V] 26,5...31,6

Max. strømforbrug fra AS-i [mA] 2

Underspændingsmonitorering nej

Udgange

Elektrisk design AS-i

Galvanisk adskilt ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] 0...55

Kapslingsklasse IP 20

Godkendelser / Tests

EMC EN 50295

Mekaniske data

Kapsling DIN-skinne montering

Materiale PA 6.6

Display / Betjeningsenhed

Display Drift 2 x LED, grøn

kortslutning 2 x LED, rød



AS-Interface repeater

SmartLine25 AS-i Repeater

Bemærkning

Bemærkning

AS-i ekstender bruger ingen slaveadresse.

Det samlede antal slaver pr. master streng forbliver uforandret.


Ingen parametring nødvendig.

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

Tilslutning



A1+	AS-i + string 1
A1-	AS-i - string 1
A2+	AS-i + string 2
A2-	AS-i - string 2