




AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: AC3217
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation	
Applikation	Installation i styretavle
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug [mA]	10...53; (Ekstern forsyning)
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	53; (med ekstern forsyning: 28 mA)
Polaritetsbeskyttelse	ja
Ekstra strømforsyning [V]	24 DC
Ekstra strømforsyning	valgfri
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal analoge indgange: 4
Indgange	
Sensorforsyning til indgangene	AS-i / AUX
Antal analoge indgange	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)
Analog indgang (spænding) [V]	0...10
Analoge input er kortslutningsbeskyttede	nej
Opløsning analog input	16 (1 bit = 1 mV)



AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70
Lagringstemperatur	[°C]	-20...85
Kapslingsklasse		IP 20
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
MTTF	[År]	120
AS-i parametre		
AS-i adressering		adresserings hunstik
Udvidet adressering		nej
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.E
Mekaniske data		
Vægt	[g]	168,5
Monteringsmetode		DIN-skinne montering
Materiale		PA 6.6
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn Spænding AS-i / 24 V AUX
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul Kanaler 1...4
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Elektrisk tilslutning

COMBICON:

Tilslutning

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Forsyningsspænding sensor +24V
V1...4	analog input Spænding
I-	Forsyningsspænding sensor 0V
0V	analog input 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ekstern sensorforsyning +24V
E-	ekstern sensorforsyning 0V