




AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: AC3219
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation	
Applikation	Installation i styretavle
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug [mA]	12...57; (Ekstern forsyning)
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	57; (med ekstern forsyning: 25 mA)
Polaritetsbeskyttelse	ja
Max strømbelastning total [A]	0,5; (med ekstern forsyning; med ekstern forsyning: 100 mA)
Ekstra strømforsyning [V]	24 DC; (til PELV)
Ekstra strømforsyning	valgfri
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 4
Udgange	
Antal analoge udgange	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
Max. belastning [Ω]	600
Analog spændingsudgang [V]	0...10



AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Min. Belastningsmodstand	[Ω]	1000
Overbelastningssikret		ja
Opløsning analog output		16 (1 bit = 1 μV)
Aktuator forsyning udgange		AS-i / AUX
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70
Lagringstemperatur	[°C]	-20...85
Kapslingsklasse		IP 20
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 50295
MTTF	[År]	140
AS-i parametre		
AS-i adressering		adresserings hunstik
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.6
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.6
Placering af parameterbits	Parameter bit	Betegnelse
	P0	ikke anvendt / 1 reserveret / 0 reserveret
	P1	ikke anvendt / 1 reserveret / 0 reserveret
	P2	periferisk fejl indikation : 1 aktiveret / 0 deaktiveret
	P3	ikke anvendt / 1 reserveret / 0 reserveret
Mekaniske data		
Vægt	[g]	174,5
Monteringsmetode		DIN-skinne montering
Materiale		PA 6.6
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn Spænding AS-i / 24 V AUX
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul Kanaler 1...4
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)		COMBICON stik
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Elektrisk tilslutning

COMBICON:

Tilslutning

O+	V1	O-	0V
O+	V2	O-	0V
O+	V3	O-	0V

0V	O-	V4	O+
A+	A-	E+	E-

O+	aktuatorforsyning +24V
V1...4	analog udgang Spænding
O-	aktuatorforsyning 0V
0V	analog udgang 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	ekstern aktuatorforsyning +24V
E-	ekstern aktuatorforsyning 0V