


AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2315

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Sensor 1
2 Sensor 2


Produktegenskaber

Tasteafstand	[mm]	4
Dimensioner	[mm]	55 x 60 x 35

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
---------------	-----	----------------

Registreringsområde

Tasteafstand	[mm]	4
--------------	------	---

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 67

AS-i parametre

AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
------------------------	-------	---



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T4 2SI M12

AS-i ID kode	[hex]	F
AS-i certifikat		15102

Mekaniske data

Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	55 x 60 x 35
Materiale		PBT

Display / Betjeningsenhed


Display	udgangs status	2 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)



Tilslutning

