


AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2310

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Sensor 1
2 Sensor 2



Produktegenskaber

Tasteafstand	[mm]	4
Dimensioner	[mm]	55 x 60 x 35

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
---------------	-----	----------------

Registreringsområde

Tasteafstand	[mm]	4
--------------	------	---


Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 67



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i parametre		
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	F
AS-i certifikat		15101
Mekaniske data		
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	55 x 60 x 35
Materiale		PBT; PC
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, gul
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	
Elektrisk tilslutning - Hunstik		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål		
		
Tilslutning		
Ausgänge		
3	ekstern spænding -	
4	Switch udgang +	
1, 2, 5	nicht belegt	