


AC2315



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T4 2SI M12



- 1 Sensor 1
- 2 Sensor 2



Produktegenskaber

Elektrisk design	AS-i
Tasteafstand [mm]	4
Dimensioner [mm]	55 x 60 x 35

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug [mA]	< 40

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Registreringsområde

Tasteafstand [mm]	4
-------------------	---

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...70
Kapslingsklasse	IP 67



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[År]	924
AS-i parametre		
AS-i version		2.1
Udvidet adressering		ja
AS-i I/O konfiguration	[hex]	0
AS-i ID kode	[hex]	A.F
AS-i certifikat		74901
Mekaniske data		
Vægt	[g]	149,5
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	55 x 60 x 35
Materiale		PBT
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	2 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang	Forstærkningsbeslag	
	unbrako skruer: 2 x M5 x 35	
	Spændskiver: 2	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)		
		



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Tilslutning



Elektrisk tilslutning

1	AS-i +
3	AS-i -