


AS-Interface oplyst trykknop modul

Push-button modul 8I/8O

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2351

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 150
Polaritetsbeskyttelse		ja

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Kapslingsklasse		IP 00

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295
-----	----------



AS-Interface oplyst trykknop modul

Push-button modul 8I/8O

AS-i parametre	
AS-i profil	S-7.F
AS-i I/O konfiguration [hex]	7
AS-i ID kode [hex]	F
AS-i certifikat	14401
Mekaniske data	
Materiale	front panel: aluminium
Tilbehør	
Tilbehør (valgfri)	Hætte-aftrækker:, E70206
Bemærkning	
Bemærkning	Tasterne (EAO type 84) giver beskyttelse mod utilsigtet berøring. Huse og knapper kan forsynes med etiket.
Emballage-enheder	1 stk.
Elektrisk tilslutning	
COMBICON:	