


AS-Interface oplyst trykknop modul

Push-button modul 8I/8O

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 150
Polaritetsbeskyttelse	ja

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...60
Kapslingsklasse	IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parametre

AS-i profil	S-7.F
-------------	-------



AS-Interface oplyst trykknop modul

Push-button modul 8I/8O

AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	F
AS-i certifikat		14401
Mekaniske data		
Materiale		front panel: aluminium
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)		Hætte-aftrækker:, E70206
Bemærkning		
Bemærkning		Tasterne (EAO type 84) giver beskyttelse mod utilsigtet berøring. Huse og knapper kan forsynes med etiket.
Emballage-enheder		1 stk.