




AS-Interface oplyst trykknop modul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K



Applikation		
Applikation		Felt installation; hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Elektriske Data		
Driftspænding [V]		26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]		80
Indgange		
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Udgange		
Elektrisk design		AS-i
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...70
Lagringstemperatur [°C]		-40...80
Kapslingsklasse		IP 67; IP 68; IP 69K
Godkendelser / Tests		
EMC		EN 61000-6-2
		EN 62026-2
AS-i parametre		
AS-i version		2.11; 3.0



AS-Interface oplyst trykknop modul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR IP69K

Udvidet adressering	ja				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-B.A.E				
AS-i I/O konfiguration [hex]	B				
AS-i ID kode [hex]	A.E				
AS-i certifikat	135301				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	LED 1 rød	DO-0	-	-	-
	LED 2 grøn	-	DO-1	-	-
	trykknop 1	-	-	DI-2 (NC)	-
	trykknop 2	-	-	-	DI-3 (NO)

Mekaniske data

Vægt [g]	276,55
Monteringsmetode	skrue montage
Dimensioner [mm]	118 x 50 x 47
Materiale	Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
Betjeningsenheder	2	frit programmerbare baggrundsbelyste funktionstaster

Elektrisk tilslutning

Modul tilslutning	M12
-------------------	-----

Bemærkning

Bemærkning	trykknop modulet (RAFI type RAFIX22) tilbyder beskyttelse mod utilsigtet kontakt.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning



1	AS-i +
3	AS-i -