




AS-Interface oplyst trykknop modul

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 trykknop 2 / LED 2
- 3 trykknop 1 / LED 1
- 4 felt til markering



Applikation		
Udførelse	Farvede kapper konfektionerbare	
Applikation	Felt installation	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	55
Indgange		
Sensorforsyning til indgangene	AS-i	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i parametre		
AS-i version	2.11; 3.0	
Udvidet adressering	ja	
AS-i master profil	M2; M3; M4	



AS-Interface oplyst trykknop modul

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i profil	S-7.A.E				
AS-i I/O konfiguration [hex]	7				
AS-i ID kode [hex]	A.E				
AS-i certifikat	133801				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	trykknop 1	DI-0	-	-	-
	trykknop 2	-	DI-1	-	-

Mekaniske data

Vægt [g]	140
Monteringsmetode	DIN-skinne montering
Dimensioner [mm]	89,6 x 46 x 45
Materiale	PA

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
Betjeningselementer	2	frit programmerbare baggrundsbelyste funktionstaster

Elektrisk tilslutning

Modul tilslutning	M12
-------------------	-----

Tilbehør

Leverings omfang	afdæknings støtte: 2
	farve indsats: 2, rød
	2, grøn
	2, gul
	2, blå
	2, hvid

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning



1	AS-i +
3	AS-i -