




AS-Interface oplyst trykknop modul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



Applikation		
Applikation		Felt installation
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	55
Indgange		
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i parametre		
AS-i version		2.11; 3.0
Udvidet adressering		ja
AS-i master profil		M2; M3; M4
AS-i profil		S-7.A.E



AS-Interface oplyst trykknop modul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

AS-i I/O konfiguration	[hex]	7			
AS-i ID kode	[hex]	A.E			
AS-i certifikat		133801			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	trykknop 1	DI-0	-	-	-
	trykknop 2	-	DI-1	-	-

Mekaniske data

Vægt	[g]	133			
Monteringsmetode		DIN-skinne montering			
Dimensioner	[mm]	89,6 x 46 x 45			
Materiale		PA			

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn			
	fejl	LED, rød			
Betjeningselementer	2	frit programmerbare baggrundsbelyste funktionstaster			

Elektrisk tilslutning

Modul tilslutning	M12				
-------------------	-----	--	--	--	--

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.				
-------------------	--------	--	--	--	--

Elektrisk tilslutning



1	AS-i +
3	AS-i -