

AC315A




AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC336A
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber		
Tasteafstand	[mm]	4
Dimensioner	[mm]	55 x 60 x 35
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 40
Kapslingsklasse		III
Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...60
Kapslingsklasse		IP 5x; (ved brug udenfor ATEX området: IP 67)



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Godkendelser / Tests

ATEX mærkning	II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C
Bemærk ATEX mærkning	kun sammen med monteringspladen
EMC	EN 50295

AS-i parametre

AS-i version	2.1
Udvidet adressering	ja
AS-i I/O konfiguration [hex]	0
AS-i ID kode [hex]	A.F
AS-i certifikat	74901

Mekaniske data

Vægt [g]	163,8
Montering	Uskærmet
Dimensioner [mm]	55 x 60 x 35
Materiale	PBT

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	2 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Tilbehør


Leverings omfang	Monteringsplade: 1 unbrako skruer: 2 x M5 x 35
------------------	---

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Låsning: rustfri stål (1.4305 / 303)



Tilslutning

