




AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartL25 4 DI AUX T C



Applikation	
Applikation	Installation i styretavle
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	18...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	30
Ekstra strømforsyning [V]	20...30 DC; (AUX)
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning [mA]	1100; (AUX)
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4
Indgange	
Antal digitale indgange	4
Kobling af digitale indgange	PNP; (type 2 according to IEC 61131-2)
Sensorforsyning til indgangene	AUX
Strømforsyning [V]	18...30; (DC AUX)
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	1000
Indgangsstrøm High [mA]	6...10
Indgangsstrøm Low [mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal [V]	> 11



AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartL25 4 DI AUX T C

Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja
--	----

Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60
Lagringstemperatur [°C]	-25...75
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet [m]	2000
Kapslingsklasse	IP 20
Kaplingsklasse terminaler	IP 20
Forureningsgrad	2

Godkendelser / Tests	
EMC	EN 62026-2
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
MTTF [År]	336
Henvisninger	Enheden skal forsynes fra en galvanisk adskilt forsyning.; Denne spændingsforsyning skal have en sekundær UL-listet sikring (se vedlagt ark).; Alternativt kan en klasse 2 strømforsyning benyttes til forsyning af AUX.

AS-i parametre	
AS-i version	2.11; 3.0
AS-i adressering	adresserings hunstik
Udvidet adressering	ja
AS-i master profil	M2; M3; M4
AS-i profil	S-0.A.E
AS-i I/O konfiguration [hex]	0
AS-i ID kode [hex]	A.E
AS-i certifikat	124404
Konfiguration af databits	databit D0 D1 D2 D3
	input I-1 I-2 I-3 I-4

Mekaniske data	
Vægt [g]	113,75
Monteringsmetode	DIN-skinne montering
Materiale	Kunststof; PC-GF20

Display / Betjeningsenhed	
Display	udgangs status LED, gul I1...I4
	Drift LED, grøn AS-i, AUX
	fejl LED, rød

Tilbehør	
Leverings omfang	bur-trækfjederterminaler

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.


AS-i interface moduler til tavlebrug

SmartL25 4 DI AUX T C

Elektrisk tilslutning

pin række: 4 x ; Rastermål: 5,0 mm

Tilslutning



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Forsyningsspænding sensor +24V
I-	Forsyningsspænding sensor 0V
E+	Ekstern spændingsforsyning til sensorer + 24 V (AUX)
E-	Ekstern spændingsforsyning til sensorer 0 V (AUX)
I1...I4	indgang Sensor 1...4