


AS-i fiberoptisk repeater

SmartL25 AS-i FO-Repeater



- 1 hanstik med klemforskrunings tilslutning
 2 felt til markering
 3 Fastgørelse på DIN-skinne



Applikation

Applikation	Udvidelse af AS-i netværket via fiberoptik til max. 3200 m
-------------	--

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	60

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Lagringstemperatur	[°C]	-25...75
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 20
Forureningsgrad		2

Godkendelser / Tests



EMC	EN 62026-2	
UL godkendelse	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	IP20
	Strømforsyning	Low Voltage / Limited Energy
	Fil nummer UL	E205959



AS-i fiberoptisk repeater

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Mekaniske data		
Vægt	[g]	162,5
Monteringsmetode		DIN-skinne montering
Materiale		PA 6.6
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
Tilbehør		
Leverings omfang		COMBICON stik
Bemærkning		
Bemærkning		En ekstra AS-i strømforsyning er nødvendig for drift
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Tilslutning		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Bro til endeterminering af bus
T2	Bro til endeterminering af bus