


Nedre del for AS-I interface modul

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5101

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 låsebolt

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
---------------	-----	----------------

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Kontakt belastnings evne	< 4 A

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 65

Mekaniske data

Monteringsmetode	montering på DIN bæreskinne og bagvæg	
Dimensioner	[mm]	45 x 82,5 x 33
Materiale	PBT	

Bemærkning

Bemærkning	indtil 4 PG-kabelafgange for vilkårlige T- og krydsforgreninger
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...2,5 mm²