


Nedre del for AS-I interface modul

MODULE LOWER PART



1 kontaktben



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Ekstra strømforsyning	[V]	24 DC

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Kontakt belastnings evne	< 2 A

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 67; (afhængig af den anvendte overdel: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Mekaniske data

Vægt	[g]	59,5
Monteringsmetode	montering på DIN bæreskinne og bagvæg	
Dimensioner	[mm]	45 x 80 x 20
Materiale	PBT	

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

kontaktstifter i modulovertel :

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: