


Nedre del for AS-I interface modul

EMS-Base FC Address.socket

Artiklen er udgået - arkiv informationer



- 1 Jordleder
2 adresserings hunstik

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Ekstra strømforsyning	[V]	24 DC

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Kontakt belastnings evne	< 2 A

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse	IP 67; (afhængig af den anvendte overdel: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

AS-i parametre

AS-i adressering	adresserings hunstik
------------------	----------------------

Mekaniske data

Monteringsmetode	montering på DIN bæreskinne og bagvæg	
Dimensioner	[mm]	45 x 80 x 20
Materiale	PBT	

Bemærkning

Bemærkning	anbefalede jordingsklips: A 2.8 x 0.5 DIN 46247 Denne modulunderdel kan anvendes i forbindelse med overdelen, når ben 5 i M12 hunstik er forbundet til funktionsjord (FE).
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

kontaktstifter i moduloверdel :



Nedre del for AS-I interface modul

EMS-Base FC Address.socket

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: