


Nedre del for AS-I interface modul

EMS-BASE RC ST SET



1 låsebolt

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
---------------	-----	----------------

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Kontakt belastnings evne	< 4 A

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 65

Mekaniske data

Vægt	[g]	115,2
Monteringsmetode		montering på DIN bæreskinne og bagvæg
Materiale		PBT

Tilbehør

Leverings omfang	fladkabel tætninger: 2, NBR
	Kabelforskrining: 3
	Beskyttelseshætte: 3
	Sekskantmøtrik: 4
Tilbehør (valgfri)	dæksel, for AS-i modul, AC3000
	skrue terminal indsats, AC5007

Bemærkning

Bemærkning	for op til 4 kabel afgang M20 for alle T og Cross feeders
Emballage-enheder	1 stk.

AC5031



Nedre del for AS-I interface modul

EMS-BASE RC ST SET

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...2,5 mm²