


AC508A



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DO II 3D



Applikation	
Applikation	AS-i ATEX modul
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	50
Max strømbelastning total [A]	2
Integreret "Watchdog"	ja
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 4
Udgange	
Antal digitale udgange	4
Strømkreds	PNP
Spændingsområde DC [V]	15...30; (til PELV; via fladkabel)
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	1000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kortslutningssikret	ja
Galvanisk adskilt	ja
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-10...50
Kapslingsklasse	IP 50
Godkendelser / Tests	
ATEX mærkning	II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DO II 3D

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[År]	211

AS-i parametre					
AS-i version	2.11; 3.0				
AS-i adressering	adresserings hunstik				
Udvidet adressering	nej				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-8.0.E				
AS-i I/O konfiguration	[hex]	8			
AS-i ID kode	[hex]	0.E			
AS-i certifikat afventer	ja				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	Udgang	1	2	3	4
	Hunstik	O-1/2	O1/2 O-2	O-3/4	O-3/4 O-4
	ben	4	2 4	4	2 4

Mekaniske data	
Vægt	[g] 228,5
Monteringsmetode	AS-i fladkabelforbindelse
Materiale	PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt

Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul

Elektrisk tilslutning	
Modul tilslutning	Fladkabel

Tilbehør	
Leverings omfang	Underdel
Tilbehør (valgfri)	Beskyttelses-prop: M12, E73004
	Apparatbeskyttelse:, E7000A

Bemærkning	
Bemærkning	Enhed skal beskyttes mekanisk.
	Ellers skal enheden installeres med beskyttelse (E7000A)
Emballage-enheder	1 stk.


AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DO II 3D

Elektrisk tilslutning

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

Tilslutning




AC508A



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DO II 3D

Stik: M12; kodning: A



Udgange	
Hunstik O-1/2	
1	ikke anvendt
2	Switch udgang 2
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 1
5	ikke anvendt
Hunstik O-2	
1	ikke anvendt
2	ikke anvendt
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 2
5	ikke anvendt
Hunstik O-3/4	
1	ikke anvendt
2	Switch udgang 4
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 3
5	ikke anvendt
Hunstik O-4	
1	ikke anvendt
2	ikke anvendt
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 4
5	ikke anvendt