


Nedre del for AS-I interface modul

EMS-BASE RC ST



1 låsebolt

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
---------------	-----	----------------

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Kontakt belastnings evne	< 4 A

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 65

Mekaniske data

Vægt	[g]	70,5
Monteringsmetode		montering på DIN bæreskinne og bagvæg
Dimensioner	[mm]	45 x 82,5 x 33
Materiale		PBT

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	dæksel, for AS-i modul, AC3000 skrue terminal indsats, AC5007
--------------------	--

Bemærkning

Bemærkning	for op til 4 kabel afgange M20 for alle T og Cross feeders for DIN-skinne montage træk låsebolt ud ved brug af velegnet værktøj (f.eks. skruetrækker)
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: ...2,5 mm²