




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)



Applikation	
Applikation	Felt installation
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	250
Max strømbelastning total [A]	0,2
Integreret "Watchdog"	ja
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2
Indgange	
Antal digitale indgange	2
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18...30; (DC)
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	200; (strømbelastning for alle indgange og udgange: 200 mA)
Indgangsstrøm High [mA]	6...10
Indgangsstrøm Low [mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal [V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Udgange						
Antal digitale udgange		2				
Spændingsområde DC [V]		18...30				
Max strømbelastning pr. udgang [mA]		200; (strømbelastning for alle indgange og udgange: 200 mA)				
Kortslutningssikret		ja				
Galvanisk adskilt		nej				
Aktuator forsyning udgange		AS-i				
Omgivende forhold						
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...70				
Kapslingsklasse		IP 67				
Godkendelser / Tests						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
AS-i parametre						
AS-i version		2.11; 3.0				
AS-i adressering		adresserings hunstik				
Udvidet adressering		ja				
AS-i master profil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-B.A.E				
AS-i I/O konfiguration [hex]		B				
AS-i ID kode [hex]		A.E				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		input	-	-	I-3	I-4
		Hunstik	-	-	I-3/O-1	I-4/O-2
		ben	-	-	4	4
		Udgang	O-1 ; O-1	O-2 ; O-2	-	-
		Hunstik	I-3/O-1 ; O-1	I-4/O-2 ; O-2	-	-
		ben	2 ; 4	2 ; 4	-	-
Mekaniske data						
Vægt [g]		156,4				
Materiale		PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		fejl		LED, rød		
		Funktion		LED, gul		
Elektrisk tilslutning						
Modul tilslutning		Fladkabel				
Tilbehør						
Leverings omfang		Underdel				
Tilbehør (valgfri)		Beskyttelses-prop: M12, E73004				
Bemærkning						
Emballage-enheder		1 stk.				



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Elektrisk tilslutning

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

- Udgange

Hunstik O-1

1ikke anvendt

2ikke anvendt

3Spænding L-

4Switch udgang 1

5ikke anvendt
- Hunstik O-2

1ikke anvendt

2ikke anvendt


3Spænding L-

4Switch udgang 2

5ikke anvendt

Elektrisk tilslutning - Indgange / Udgange

Tilslutning



Stik: M12

- input / Udgang

Hunstik I-3/O-1

1Forsyningsspænding sensor L+

2Switch udgang 1

3Forsyningsspænding sensor L- / Udgang -

4Dataindgang 3

5ikke anvendt
- Hunstik I-4/O-2

1Forsyningsspænding sensor L+

2Switch udgang 2

3Forsyningsspænding sensor L- / Udgang -

4Dataindgang 4

5ikke anvendt