




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DO-Y IP67



| Applikation                         |                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikation                         | Felt installation                                                                    |
| Elektriske Data                     |                                                                                      |
| Driftspænding [V]                   | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)                                        |
| Max. strømforbrug fra AS-i [mA]     | 50                                                                                   |
| Max strømbelastning total [A]       | 4                                                                                    |
| Integreret "Watchdog"               | ja                                                                                   |
| Indgange / Udgange                  |                                                                                      |
| Antal inputs og outputs             | Antal digitale udgange: 4                                                            |
| Udgange                             |                                                                                      |
| Antal digitale udgange              | 4                                                                                    |
| Strømkreds                          | PNP                                                                                  |
| Spændingsområde DC [V]              | 15...30; (til PELV; via fladkabel)                                                   |
| Max strømbelastning pr. udgang [mA] | 2000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
| Kortslutningssikret                 | ja                                                                                   |
| Galvanisk adskilt                   | ja                                                                                   |
| Aktuator forsyning udgange          | AUX                                                                                  |
| Omgivende forhold                   |                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur [°C]           | -25...70                                                                             |
| Kapslingsklasse                     | IP 67                                                                                |



## AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DO-Y IP67

| Godkendelser / Tests      |          |                                                  |          |           |           |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| EMC                       |          | EN 50295                                         |          |           |           |
|                           |          | IEC 61000-6-2                                    |          |           |           |
| MTTF                      | [År]     | 201                                              |          |           |           |
| AS-i parametre            |          |                                                  |          |           |           |
| AS-i version              |          | 2.11; 3.0                                        |          |           |           |
| AS-i adressering          |          | adresserings hunstik                             |          |           |           |
| Udvidet adressering       |          | nej                                              |          |           |           |
| AS-i master profil        |          | M2; M3; M4                                       |          |           |           |
| AS-i profil               |          | S-8.0.E                                          |          |           |           |
| AS-i I/O konfiguration    | [hex]    | 8                                                |          |           |           |
| AS-i ID kode              | [hex]    | 0.E                                              |          |           |           |
| Konfiguration af databits | databit  | D0                                               | D1       | D2        | D3        |
|                           | Udgang   | 1                                                | 2        | 3         | 4         |
|                           | Hunstik  | O-1/2                                            | O1/2 O-2 | O-3/4     | O-3/4 O-4 |
|                           | ben      | 4                                                | 2 4      | 4         | 2 4       |
| Mekaniske data            |          |                                                  |          |           |           |
| Vægt                      | [g]      | 183,5                                            |          |           |           |
| Monteringsmetode          |          | AS-i fladkabelforbindelse                        |          |           |           |
| Materiale                 |          | PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt |          |           |           |
| Display / Betjeningsenhed |          |                                                  |          |           |           |
| Display                   | Drift    |                                                  |          | LED, grøn |           |
|                           | fejl     |                                                  |          | LED, rød  |           |
|                           | Funktion |                                                  |          | LED, gul  |           |
| Elektrisk tilslutning     |          |                                                  |          |           |           |
| Modul tilslutning         |          | Fladkabel                                        |          |           |           |
| Tilbehør                  |          |                                                  |          |           |           |
| Leverings omfang          |          | Underdel                                         |          |           |           |
| Tilbehør (valgfri)        |          | Beskyttelses-prop: M12, E73004                   |          |           |           |
| Bemærkning                |          |                                                  |          |           |           |
| Emballage-enheder         |          | 1 stk.                                           |          |           |           |




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DO-Y IP67

Elektrisk tilslutning

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

Tilslutning



Stik: M12

|   | Udgange                |
|---|------------------------|
|   | Hunстик O-1/2          |
| 1 | ikke anvendt           |
| 2 | Switch udgang 2        |
| 3 | ekstern spænding AUX - |
| 4 | Switch udgang 1        |
| 5 | ikke anvendt           |
|   | Hunстик O-2            |
| 1 | ikke anvendt           |
| 2 | ikke anvendt           |
| 3 | ekstern spænding AUX - |
| 4 | Switch udgang 2        |
| 5 | ikke anvendt           |
|   | Hunстик O-3/4          |
| 1 | ikke anvendt           |
| 2 | Switch udgang 4        |
| 3 | ekstern spænding AUX - |
| 4 | Switch udgang 3        |
| 5 | ikke anvendt           |
|   | Hunстик O-4            |
| 1 | ikke anvendt           |
| 2 | ikke anvendt           |
| 3 | ekstern spænding AUX - |
| 4 | Switch udgang 4        |
| 5 | ikke anvendt           |