



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 2AO C IP67



Produktegenskaber		
Antal inputs og outputs		Antal analoge udgange: 2
Applikation		
Applikation		Felt installation
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	18...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	50
Polaritetsbeskyttelse		ja
Ekstra strømforsyning	[V]	16...30 DC; (AUX)
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal analoge udgange: 2
Udgange		
Antal analoge udgange		2; (Tilslutning af 2-leder, 3-leder og 4-leder aktuatorer)
Analog strømudgang	[mA]	4...20
Max. spændingsfald over belastningen ved mærkestrøm	[V]	10
Opløsning analog output		12 bit
Nøjagtighed / afvigelser		
Målefejl	[% af slutværdi]	0,5
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 2AO C IP67

Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet [m]	2000
Kapslingsklasse	IP 67
Forureningsgrad	2

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF [År]	125	
UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2

AS-i parametre

AS-i version	2.11; 3.0
Udvidet adressering	nej
AS-i master profil	M3; M4
AS-i profil	S-7.3.5
AS-i I/O konfiguration [hex]	7
AS-i ID kode [hex]	3.5
AS-i certifikat	124001

Mekaniske data

Vægt [g]	183
Materiale	PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt

Display / Betjeningsenhed

Display	analog signal	LED, gul Kanaler AO1...AO2
	Drift	LED, grøn AS-i, AUX
	fejl	LED, rød

Elektrisk tilslutning

Modul tilslutning	Fladkabel
-------------------	-----------

Tilbehør

Leverings omfang	Underdel
Tilbehør (valgfri)	Beskyttelses-prop: M12, E73004

Bemærkning

Bemærkning	Der er en galvanisk adskillelse mellem AS-i og AUX samt mellem AS-i og de analoge udgange.
	Aktuatorforsyningen på ben 1 og ben 3 kan bruges til at forsyne aktuatorerne.
	3-leder tilslutning er muligt med ekstern jumper.
Emballage-enheder	1 stk.



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 2AO C IP67

Elektrisk tilslutning

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

Stik: M12; kodning: A



1	analog udgang
2	aktuatorforsyning + 24 V
3	analog udgang AO +
4	aktuatorforsyning 0 V
5	analog udgang AO -
	funktions-jordforbindelse FE