



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 2AI C IP67



Produktegenskaber	
Antal inputs og outputs	Antal analoge indgange: 2
Applikation	
Applikation	Felt installation
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	250
Polaritetsbeskyttelse	ja
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal analoge indgange: 2
Indgange	
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Antal analoge indgange	2; (Tilslutning af 2-leder, 3-leder og 4-leder sensorer)
Analog indgang (strøm) [mA]	4...20
Max. Spændingsfald over belastning ved nominel spænding [V]	10
Analoge input er kortslutningsbeskyttede	ja
Opløsning analog input	12 bit
Nøjagtighed / afvigelser	
Nøjagtighed	0,5; (% af måleområdets slutværdi; Tolerance under indflydelse af elektromagnetisk interferens: < ± 1 % af måleområdets slutværdi)



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 2AI C IP67

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
MTTF	[År]	174
UL godkendelse	Strømforsyning	Class 2
AS-i parametre		
AS-i version		2.11; 3.0
AS-i adressering		adresserings hunstik
Udvidet adressering		nej
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.D
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.D
Mekaniske data		
Vægt	[g]	158,85
Materiale		PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt
Display / Betjeningsenhed		
Display	analog signal	LED, gul Kanaler AI1...AI2
	Drift	LED, grøn AS-i
	fejl	LED, rød
Elektrisk tilslutning		
Modul tilslutning		Fladkabel
Tilbehør		
Leverings omfang		Underdel
Tilbehør (valgfri)		Beskyttelses-prop: M12, E73004
Bemærkning		
Bemærkning		Modulet er kun forsynet via det gule AS-i kabel.
		Ved tilslutning af 2-leder eller 3 leder sensor uden egen forsyning skal der være en ekstern forbindelse mellem ben 3 og ben 4.
		Indgangene (ben 2 og 4) er galvanisk adskilt fra hinanden og har ingen forbindelse til AS-i.
Emballage-enheder		1 stk.




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 2AI C IP67

Elektrisk tilslutning

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

Stik: M12; kodning: A



1	Forsyningsspænding sensor +24V
2	analog input AI +
3	Forsyningsspænding sensor 0V
4	analog input AI -
5	funktions-jordforbindelse