



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67



Applikation	
Applikation	Felt installation
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	150
Max strømbelastning total [A]	4
Integreret "Watchdog"	ja
Indgange / Udgange	
Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2
Indgange	
Antal digitale indgange	2
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18...30; (via fladkabel)
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	100
Indgangsstrøm High [mA]	6...10
Indgangsstrøm Low [mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal [V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

Udgange						
Antal digitale udgange		2				
Strømkreds		PNP				
Spændingsområde DC [V]		15...30; (til PELV; via fladkabel)				
Max strømbelastning pr. udgang [mA]		2000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 40 W (IEC 60947-5-1))				
Kortslutningssikret		ja				
Galvanisk adskilt		ja				
Aktuator forsyning udgange		AUX				
Omgivende forhold						
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...70				
Kapslingsklasse		IP 67				
Godkendelser / Tests						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
AS-i parametre						
AS-i version		2.11; 3.0				
AS-i adressering		adresserings hunstik				
Udvidet adressering		ja				
AS-i master profil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-B.A.E				
AS-i I/O konfiguration [hex]		B				
AS-i ID kode [hex]		A.E				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		input	-	-	3	4
		Hunstik	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
		ben	-	-	4	2 4
		Udgang	1	2	-	-
		Hunstik	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
		ben	4	2 4	-	-
Mekaniske data						
Vægt [g]		187,5				
Monteringsmetode		AS-i fladkabelforbindelse				
Materiale		PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		fejl		LED, rød		
		Funktion		LED, gul		
Elektrisk tilslutning						
Modul tilslutning		Fladkabel				
Tilbehør						
Leverings omfang		Underdel				
Tilbehør (valgfri)		Beskyttelses-prop: M12, E73004				




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

Bemærkning	
Bemærkning	indgange og udgange må ikke være galvanisk forbundne
	Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:
	L-, L+, I-3/4, I-4
	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning
quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

Elektrisk tilslutning - Indgange
Tilslutning



Stik: M12	
	Indgange
	Hunstik I-3/4
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	Dataindgang 4
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 3
5	ikke anvendt
	Hunstik I-4
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 4
5	ikke anvendt




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

Elektrisk tilslutning - Udgange

Tilslutning



Stik: M12

Udgange	
Hunstik O-1/2	
1	ikke anvendt
2	Switch udgang 2
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 1
5	ikke anvendt
Hunstik O-2	
1	ikke anvendt
2	ikke anvendt
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang 2
5	ikke anvendt