




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI IP67



Applikation			
Applikation		Felt installation	
Elektriske Data			
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)	
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	250	
Indgange / Udgange			
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 4	
Indgange			
Antal digitale indgange		4	
Kobling af digitale indgange		PNP	
Sensorforsyning til indgangene		AS-i	
Strømforsyning	[V]	18...30	
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	200	
Indgangsstrøm High	[mA]	6...10	
Indgangsstrøm Low	[mA]	0...2	
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 11	
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25...70
Kapslingsklasse			IP 67



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI IP67

Godkendelser / Tests						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF		[År]	406			
AS-i parametre						
AS-i version		2.11; 3.0				
AS-i adressering		adresserings hunstik				
Udvidet adressering		ja				
AS-i master profil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.A.E				
AS-i I/O konfiguration		[hex]	0			
AS-i ID kode		[hex]	A.E			
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		input	1	2	3	4
		Hunstik	I-1	I-2	I-3	I-4
		ben	4	4	4	4
Mekaniske data						
Vægt		[g]	173			
Monteringsmetode		AS-i fladkabelforbindelse				
Materiale		PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		fejl		LED, rød		
		Funktion		LED, gul		
Elektrisk tilslutning						
Modul tilslutning		Fladkabel				
Tilbehør						
Leverings omfang		Underdel				
Tilbehør (valgfri)		Beskyttelses-prop: M12, E73004				
Bemærkning						
Bemærkning		Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.				
Emballage-enheder		1 stk.				




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI IP67

Elektrisk tilslutning

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

Stik: M12; kodning: A



	Indgange
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang
5	ikke anvendt