




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI 3DO IP67



Applikation		
Applikation		Felt installation
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	250
Max strømbelastning total	[A]	3
Ekstra strømforsyning	[V]	15...30 DC; (AUX)
Integreret "Watchdog"		ja
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 4; Antal digitale udgange: 3
Indgange		
Antal digitale indgange		4
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	18...30
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	200
Indgangsstrøm High	[mA]	6...10
Indgangsstrøm Low	[mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI 3DO IP67

Udgange						
Antal digitale udgange		3				
Strømkreds		PNP				
Spændingsområde DC [V]		15...30; (til PELV)				
Max strømbelastning pr. udgang [mA]		1000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Kortslutningssikret		ja				
Galvanisk adskilt		ja				
Aktuator forsyning udgange		AUX				
Omgivende forhold						
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...70				
Kapslingsklasse		IP 67				
Godkendelser / Tests						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
MTTF [År]		162				
AS-i parametre						
AS-i version		2.11; 3.0				
AS-i adressering		adresserings hunstik				
Udvidet adressering		ja				
AS-i master profil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-7.A.E				
AS-i I/O konfiguration [hex]		7				
AS-i ID kode [hex]		A.E				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		input	1	2	3	4
		Hunstik	I-1	I-2	I-3	I-4
		ben	4	4	4	4
		Udgang	1	2	3	-
		Hunstik	O-1	O-2	O-3	-
		ben	4	4	4	-
Mekaniske data						
Vægt [g]		273,7				
Monteringsmetode		AS-i fladkabelforbindelse				
Materiale		PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		fejl		LED, rød		
		Funktion		LED, gul		
Elektrisk tilslutning						
Modul tilslutning		Fladkabel				
Tilbehør						
Leverings omfang		Underdel				
Tilbehør (valgfri)		Beskyttelses-prop: M12, E73004				



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi


ClassicLine 4DI 3DO IP67

Bemærkning	
Bemærkning	indgange og udgange må ikke være galvanisk forbundne
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning
quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

Elektrisk tilslutning - Indgange


Stik: M12; kodning: A



Indgange	
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang
5	ikke anvendt

Elektrisk tilslutning - Udgange

Stik: M12; kodning: A



Udgange	
1	ikke anvendt
2	ikke anvendt
3	ekstern spænding AUX -
4	Switch udgang +
5	ikke anvendt