



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67



Applikation		
Applikation		Felt installation
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	30
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 4
Indgange		
Antal digitale indgange		4
Kobling af digitale indgange		PNP
Sensorforsyning til indgangene		AUX
Strømforsyning	[V]	20...30; (via fladkabel)
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	1000
Indgangsstrøm High	[mA]	6...10
Indgangsstrøm Low	[mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 11
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklasse		IP 67



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[År]	225

AS-i parametre

AS-i version	2.11; 3.0					
AS-i adressering	adresserings hunstik					
Udvidet adressering	ja					
AS-i master profil	M2; M3; M4					
AS-i profil	S-0.A.E					
AS-i I/O konfiguration	[hex]	0				
AS-i ID kode	[hex]	A.E				
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3	
	input	1	2	3	4	
	Hunstik	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4	
	ben	4	2 4	4	2 4	
Placering af parameterbits	Parameter bit	Betegnelse				
	P0	ikke anvendt				
	P1	periferisk fejl indikation	: 1	aktiveret	* / 0	deaktiveret
	P2	ikke anvendt				
	P3	ikke anvendt				

Mekaniske data

Vægt	[g]	173
Monteringsmetode	AS-i fladkabelforbindelse	
Materiale	PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt	

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn Spænding AUX > 7 V
	fejl	LED, rød AUX 15 V ± 2 V
	Funktion	LED, gul

Elektrisk tilslutning

Modul tilslutning	Fladkabel
-------------------	-----------

Tilbehør

Leverings omfang	Underdel
Tilbehør (valgfri)	Beskyttelses-prop: M12, E73004

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI-Y AUX IP67

Elektrisk tilslutning

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

Tilslutning



Stik: M12

	Indgange
	Hunстик I-1/2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	Dataindgang 2
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 1
5	ikke anvendt
	Hunстик I-2
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 2
5	ikke anvendt
	Hunстик I-3/4
1	Strømforsyning L+
2	Dataindgang 4
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 3
5	ikke anvendt
	Hunстик I-4
1	Forsyningsspænding sensor L+
2	ikke anvendt
3	Forsyningsspænding sensor L-
4	Dataindgang 4
5	ikke anvendt