



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave



Applikation			
Applikation		Felt installation	
Elektriske Data			
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" iht. cULus)	
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	250	
Indgange / Udgange			
Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 4	
Indgange			
Antal digitale indgange		4	
Kobling af digitale indgange		PNP	
Sensorforsyning til indgangene		AS-i	
Strømforsyning	[V]	18...30; (via fladkabel)	
Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	200	
Indgangsstrøm High	[mA]	6...10	
Indgangsstrøm Low	[mA]	0...2	
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 11	
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur		[°C]	-25...70
Kapslingsklasse			IP 67



AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Godkendelser / Tests					
EMC	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
AS-i parametre					
AS-i version	2.11; 3.0				
AS-i adressering	adresserings hunstik				
Udvidet adressering	ja				
AS-i master profil	M2; M3; M4				
AS-i profil	S-0.A.E				
AS-i I/O konfiguration	[hex]	0			
AS-i ID kode	[hex]	A.E			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	input	1	2	3	4
	Hunstik	I-1	I-2	I-3	I-4
	ben	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaniske data					
Vægt	[g]	155,9			
Monteringsmetode	AS-i fladkabelforbindelse				
Materiale	PA; Vampyrkontakter: CuSn6 nikkel- og tin-belagt				
Display / Betjeningsenhed					
Display	Drift				LED, grøn
	fejl				LED, rød
	Funktion				LED, gul
Elektrisk tilslutning					
Modul tilslutning	Fladkabel				
Tilbehør					
Leverings omfang	Underdel				
Tilbehør (valgfri)	adresseringskabel:, E70213				
	Beskyttelses-prop: M12, E73004				
Bemærkning					
Bemærkning	Ingen af tilslutningerne må forbindes til eksternt potentiale:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Tilslutningerne er elektrisk forbundet med AS-i kablet.				
Emballage-enheder	1 stk.				




AS-Interface ClassicLine modul med quick montage teknologi

ClassicLine 4DI IP67 A/B-Slave

Elektrisk tilslutning

quick-montage teknologi for AS-i fladkabel: ; tre montage-retninger muligt

Stik: M12; kodning: A



	Hunstik M12
1	Forsyningsspænding sensor I+
2+4	Dataindgang internt forbundet
3	Forsyningsspænding sensor I-
5	ikke anvendt