


Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 6 Udgange med PG kabel-forskruning



Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	< 240
Polaritetsbeskyttelse	ja
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 4
-------------------------	----------------------------

Indgange

Antal digitale indgange	4
Sensorforsyning til indgangene	AS-i / AUX
Strømforsyning [V]	20...30
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	200
Indgangsstrøm High [mA]	> 5
Indgangsstrøm Low [mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal [V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja

Udgange

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

AC9240



AS-Interface modul

MODULE ASI PG7/9 4E 200M

Strømkreds	PNP	
Kortslutningssikret	ja	
Galvanisk adskilt	ja	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 68	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
AS-i parametre		
AS-i profil	S-0.0	
AS-i I/O konfiguration	[hex]	0
AS-i ID kode	[hex]	0
Mekaniske data		
Materiale	PA	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	LED, gul
	Drift	LED, grøn
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	PG-forskruning: 2 x PG9	
	PG-forskruning: 4 x PG7	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	