


IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC; (US)
Strømforbrug	[mA]	50; (US)
Kapslingsklasse		III
Ekstra strømforsyning	[V]	18...28 DC; (UA)
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning	[mA]	3600; (UA)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 20
-------------------------	----------------------------



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

Udgange		
Antal digitale udgange	20; (10 x 2)	
Strømkreds	PNP	
Udgangsfunktion	Transistor	
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	1800	
Max. Strøm belastning total [A]	3,6; (Max. Strømbelastning pr output side: 1800 mA)	
Galvanisk adskilt	ja	
Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	996
IO-Link Device		
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	nej	
Min. Process-cyklistid [ms]	5,6	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60	
Lagringstemperatur [°C]	-25...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	90	
Max højde over havet [m]	2000	
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)	
Beskyttelsesklasse (NEMA 250)	6P	
Forureningsgrad	2	
Kemiske medier	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [År]	41	
Mekaniske data		
Vægt [g]	422,8	
Dimensioner [mm]	26 x 59,3 x 208	
Materiale	Kapsling: PA grå; Hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L)	
Tætningsmateriale	EPDM	



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	Beskyttelseshætte M12
--------------------	-----------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - IO-Link

Stik: M12; kodning: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	ikke anvendt
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: M12; kodning: A




X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

Elektrisk tilslutning - Udgange

Stik: M12; kodning: A; pakning: EPDM



AL2231



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP69K

X1.0...X1.9

1	ikke anvendt
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	ikke anvendt