


AL2330



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67



Applikation

Applikation

I/O moduler til brug i eksternt miljø

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC; (US)
Strømforbrug	[mA]	50; (US)
Kapslingsklasse		III
Ekstra strømforsyning	[V]	18...30 DC; (UA)
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning	[mA]	3600; (UA)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal digitale udgange: 12

Udgange

Antal digitale udgange	12; (6 x 2)
Udgangsfunktion	PNP
Max strømbelastning pr. udgang	[mA] 1800
Max. Strøm belastning total	[A] 3,6; (Max. Strømbelastning pr output side: 1800 mA)
Galvanisk adskilt	ja



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	893
IO-Link Device		
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	nej	
Min. Process-cyklustid	[ms]	5,6
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67	
Beskyttelsesklasse (NEMA 250)	6P	
Forureningsgrad	2	
Kemiske medier	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[År]	63
Mekaniske data		
Vægt	[g]	303
Dimensioner	[mm]	26 x 59,3 x 152
Materiale	Kapsling: PA; Hunstik: Messing forniklet	
Tætningsmateriale	FKM	
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul
Tilbehør		
Tilbehør (valgfri)	Beskyttelseshætte M12	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	

IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Elektrisk tilslutning - IO-Link

Stik: M12; kodning: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	ikke anvendt
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: M12; kodning: A




X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

Elektrisk tilslutning - Udgange

Stik: M12; kodning: A; pakning: FKM



X1.0...X1.5

1	ikke anvendt
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	ikke anvendt