


IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67



Applikation

Applikation

I/O moduler til brug i eksternt miljø

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC; (US)
Strømforbrug	[mA]	50; (US)
Kapslingsklasse		III
Ekstra strømforsyning	[V]	18...30 DC; (UA)
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning	[mA]	3600; (UA)



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67

Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal digitale udgange: 20
Udgange		
Antal digitale udgange		20; (10 x 2)
Strømkreds		PNP
Udgangsfunktion		Transistor
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	1800
Max. Strøm belastning total	[A]	3,6; (Max. Strømbelastning pr output side: 1800 mA)
Galvanisk adskilt		ja
Interface		
Kommunikationsinterface		IO-Link
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	893
IO-Link Device		
Transmissionstype		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
SIO-Mode		nej
Min. Process-cyklistid	[ms]	5,6
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67
Beskyttelsesklasse (NEMA 250)		6P
Forureningsgrad		2
Kemiske medier	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[År]	41
Mekaniske data		
Vægt	[g]	408
Dimensioner	[mm]	26 x 59,3 x 208
Materiale		Kapsling: PA; Hunstik: Messing forniklet
Tætningsmateriale		FKM



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul

Tilbehør

Tilbehør (valgfri)	Beskyttelseshætte M12
--------------------	-----------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - IO-Link

Stik: M12; kodning: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	ikke anvendt
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: M12; kodning: A




X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

Elektrisk tilslutning - Udgange

Stik: M12; kodning: A; pakning: FKM



AL2331



IO-Link CompactLine modul

IO-Link Module 10x2 DO M12 IP67

X1.0...X1.9

1	ikke anvendt
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	ikke anvendt