


ANT425



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF GNRWIDUS03



Applikation

Applikation	aftastning af emner på transport udstyr
Radio godkendelse for	USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraine
Bemærkning omkring radio godkendelse	Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".

Elektriske Data

Driftspænding [V]	19,2...28,8 DC; (Forsyning kun via evalueringsenhed DTE10x (iht. EN 60950-1))
Strømforbrug [mA]	< 50
Kapslingsklasse	III
Arbejdsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Registreringsområde

Afstand skrive/læse hoved front [mm]	180
Afstand skrive/læse hoved side [mm]	90
Afstand til ID-TAG [mm]	≤ 40

Interface

Kommunikationsinterface	DATA / DTE10x
-------------------------	---------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...60
Lagringstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67; IP 69K

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, forsinkelsestid)
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz

Mekaniske data

Vægt [g]	132
Kapsling	cylindrisk
Montering	Uskærmet
Dimensioner [mm]	M18 x 1 / L = 70

ANT425



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF GNRWIDUS03

Gevind betegnelse	M18 x 1
Materiale	Kapsling: Rustfrit stål; Beskyttelses-dæksel: PPS; LED vindue: PEI


Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	1 x LED, gul

Tilbehør	
Leverings omfang	Møtrik 2 x M18 x 1

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

