


# ANT600



## RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF HLRWIDUS03



- 1 LED Driftstilstand
- 2 LED række visning
- 3 Monterings gevind: M4 max. Indstiks dybde: 15 mm



| Applikation                          |  |                                                                                                                                                 |                             |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Applikation                          |  | aftastning af emner på transport udstyr                                                                                                         |                             |
| Radio godkendelse for                |  | EU/RED; Japan; Australien; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraine; Malaysia; Brasillien; Canada; Mexico; New Zealand; Syd Korea; USA; Vietnam |                             |
| Bemærkning omkring radio godkendelse |  | Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under “Downloads”.                                    |                             |
| Elektriske Data                      |  |                                                                                                                                                 |                             |
| Driftspænding [V]                    |  | 19,2...28,8 DC; (Forsyning kun via evalueringsenhed DTE10x)                                                                                     |                             |
| Strømforbrug [mA]                    |  | < 150                                                                                                                                           |                             |
| Kapslingsklasse                      |  | III                                                                                                                                             |                             |
| Arbejdsfrekvens [MHz]                |  | 13,56                                                                                                                                           |                             |
| Registreringsområde                  |  |                                                                                                                                                 |                             |
| Afstand skrive/læse hoved front [mm] |  | 400                                                                                                                                             |                             |
| Afstand skrive/læse hoved side [mm]  |  | 600                                                                                                                                             |                             |
| Afstand til ID-TAG [mm]              |  | relateret til ID-TAGs E80384                                                                                                                    | : < 190                     |
|                                      |  | henvist til et ISO kort E80407                                                                                                                  | : < 230                     |
| Interface                            |  |                                                                                                                                                 |                             |
| Kommunikationsinterface              |  | DATA / DTE10x                                                                                                                                   |                             |
| Omgivende forhold                    |  |                                                                                                                                                 |                             |
| Omgivelsestemperatur [°C]            |  | -20...60                                                                                                                                        |                             |
| Lagringstemperatur [°C]              |  | -25...80                                                                                                                                        |                             |
| Kapslingsklasse                      |  | IP 67                                                                                                                                           |                             |
| Godkendelser / Tests                 |  |                                                                                                                                                 |                             |
| Chokbestandig                        |  | EN 60068-2-27                                                                                                                                   | 40 g 6 ms / permanent shock |
|                                      |  | EN 60068-2-27                                                                                                                                   | 50 g 11 ms / Enkelt stød    |
| Vibrationsbestandig                  |  | EN 60068-2-6                                                                                                                                    | 2 g 10...150 Hz             |

# ANT600



## RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF HLRWIDUS03

|                |                |                         |
|----------------|----------------|-------------------------|
| UL godkendelse | Ta             | -20...60 °C             |
|                | Enclosure type | Type 1                  |
|                | Strømforsyning | Limited Voltage/Current |
|                | Fil nummer UL  | E205959                 |

### Mekaniske data

|             |      |                        |
|-------------|------|------------------------|
| Vægt        | [g]  | 450                    |
| Dimensioner | [mm] | 120 x 50 x 113         |
| Materiale   |      | PBT; PC; Rustfrit stål |

### Display / Betjeningsenhed

|         |                   |                                                 |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------|
| Display | Drift             | 1 x LED, grøn                                   |
|         | tag kommunikation | 4 x LED række visning, gul signal styrke ID tag |

### Bemærkning

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bemærkning        | Afstande til andre ID-TAGs se vedkommende datablad (E803xx) |
| Emballage-enheder | 1 stk.                                                      |

### Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



### Tilslutning

