




PWM til analog signalomformer

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Applikation

Udførelse	PCB modul
-----------	-----------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	24...30 DC
Strømforbrug [mA]	< 20
Polaritetsbeskyttelse	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal analoge udgange: 1
-------------------------	--------------------------

Indgange

Antal PWM input	1
PWM frekvens input [Hz]	122; (24 V DC PWM signal)

Udgange

Antal analoge udgange	1
Analog spændingsudgang [V]	0...5

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...85
---------------------------	----------

Mekaniske data

Vægt [g]	37
Dimensioner [mm]	49 x 30 x 15

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler: 2,5 mm²

input

rød	+24 V DC
sort	PWM IN
blå	GND

Udgang

sort	0-5 V
blå	GND



PWM til analog signalomformer

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

diagrammer og grafer

